

BLOC-PORTE PF/CF

PREMAFEU VV  
CHARNIERES A RESSORT  
MODE 1

# 1/2H

## Procès verbaux

PF/CF 1/2H (Recto Verso)  
CSTB N°90.29621 + ext. (1 VANTAIL)  
CSTB N°RS 99.064 + ext. (2 VANTAUX)



DOUBLE ACTION MODE 1  
SUR CHARNIERES A RESSORT

SANS POINT DE FERMETURE  
SANS AMORTISSEMENT

1 VANTAIL / 2 VANTAUX

PREPEINT, STRATIFIE  
OU ESSENCE FINE

## Dimensions

Classe de tolérance dimensionnelle 1 suivant EN 1529

### 1 VANTAIL

HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
2240	630 à 1030

### 2 VANTAUX

HAUTEUR MAXI (mm)	LARGEUR EGAUX (mm)	LARGEUR INEGAUX (mm)
2240	630+630 à 1030+1030	Grand vantail : 630 à 930 Petit vantail :

# BLOC-PORTE PF/CF

PREMAFEU VV  
CHARNIERES A RESSORT  
MODE 1



PF/CF  
1/2 H

## Descriptif

### Huisserie

Huisserie 3 côtés à profil spécial PREMDOR en Métal ou Bois Feuillus Abouté Ecocertifié (qualité à peindre) ou Bois Exotique (qualité à vernir) en section mini 68 x 57

Joint anti-pince doigt à poser sur le montant de l'huisserie côté battement en configuration 1 vantail

### Vantail

Epaisseur 40 mm - Cadre Bois Exotique - Âme pleine coupe feu revêtu de 2 parements de fibres de bois prépeints - Joints intumescents en périphérie de vantail - Joints anti-pince doigt sur les montants côté battement

### Articulation

- 3 charnières à ressort double action (ou 4 pour vantail > 930 mm)

### Finitions

- Stratifiés à peindre ou décoratifs collés en surépaisseur des parements de fibres de bois
- Essences fines (non vernies) collées en surépaisseur des parements de fibres de bois
- Moulures bois (qualité à peindre ou à vernir)
- Oculus PF1/2H ou CF1/2H (distance mini entre oculus-bord vantail : 200 mm)

#### DIMENSIONS STANDARDS

Forme Circulaire (mm)	Forme Rectangulaire (mm)	Nombre max. d'oculus de même forme par vantail
Ø300 ou Ø400	400 x 300	2 (distance mini entre oculus ou oculus-bord vantail : 200 mm)

#### DIMENSIONS SPECIALES

Forme Rectangulaire (mm) h x l	Polyfome	Nombre max. d'oculus ≤0.12 m <sup>2</sup> de même forme par vantail
≤1200 x 500	≤0.12 m <sup>2</sup>	2 (distance mini entre oculus ou oculus-bord vantail : 200 mm)

## Mises en œuvre

### HUISSERIE BOIS

- Huisserie Bois sur cloison plaque de plâtre à ossature métallique (cahier technique plan n° 26 HB)
- Huisserie Bois à sceller (cahier technique plan n° 12B HB)
- Huisserie Bois perpendiculaire à une cloison (cahier technique plan n° 18 HB)

### HUISSERIE METALLIQUE

- Huisserie Métallique à sceller (cahier technique plan n° 10 HM)
- Huisserie Métallique pour mur banché (cahier technique plan n° 15 HM)